

AB/AC2311 产品说明书

1、产品描述:

感谢您选择 ALD 系列产品。使用我们全新一体式设计的 AB/AC2311 产品，为您提供最好的雾化体验是我司的一贯追求，请您仔细阅读说明书。

2、产品卖点:

- 1) 握感舒适，流畅线条；
- 2) 铝合金材质，轻巧坚固，配色丰富，抽吸方便；
- 3) 抽吸呼吸灯，智能电量指示；
- 4) MICROFEL 陶瓷技术，烟雾浓郁柔和，还原真实口感；
- 5) 磁吸式连接方式，一体式替换烟弹，简单易用。

3、产品参数:

产品整机外观尺寸: 96.5*23*11mm

雾化器尺寸: 33.5*23*11mm

电池杆尺寸: 79.5*23*11mm

雾化器容量: 1.8ml

发热丝阻值: $1.3 \pm 0.15 \Omega$

口数: 约 220 口

电芯容量: 360mAh

充电电流: 350mAh (约一小时)

重量: 约 25g

4、产品配置:

雾化器×1PCS


电池杆×1PCS

Micro USB 充电线×1PCS

5、产品使用说明:

- 1) 电池杆插入雾化器时对应的电量指示灯亮一次（并显示当前电量）；正常抽吸咪头启动，LED3 先亮、然后 LED2、LED4 亮、最后 LED1、LED5 亮；停止抽吸时 LED 灯渐灭。抽吸时中间一颗灯常亮表示电池电量过低，需要进行充电；
- 2) 电量指示：
 - <20% LED3 闪烁
 - 20% 3.3V—3.65V LED3 亮（中间一颗灯）
 - 60% 3.65V—3.80V LED2、LED3、LED4 亮（中间三颗灯）
 - 100% 3.8V—4.25V LED1、LED2、LED3、LED4、LED5 全亮
- 3) 充电：通过电源适配器或者笔记本等设备，把 Micro USB 充电线插入电池杆底部充电接口充电；
- 4) 充电指示：LED3 先亮、然后 LED2、LED4 亮、最后 LED1、LED5 亮，充满 LED 全亮 1 分钟，然后 LED 灯熄灭；支持边充边吸功能；

5) 产品使用图示:



6、产品注意事项:

- 1) 一次性烟不允许将烟嘴打开后反复加油，容易出现漏油现象；
- 2) 使用过程中烟雾量开始明显变小，说明烟油已耗尽，请停止使用；
- 3) 使用过程中请勿长时间至于高温环境下，容易引起烟油口味发生变化；
- 4) 储存条件：保存在原包装内，远离热源、湿气、水和灰尘。本品应安全存放在干燥通风处。将产品存放于远离儿童和未成年人的地方。

警告！

* 请远离儿童和宠物。

* 请勿使用破损的或未经 CE/UL 认证的适配器。

* 该产品不适合以下人群使用：

- 年龄低于当地法定吸烟年龄的人群
- 对尼古丁过敏/敏感的人群
- 孕期或哺乳期女性
- 出于医疗原因须避免吸食含尼古丁烟草制品的人群

被确诊为中度到严重的肾脏疾病, 心脏病, 高血压, 心律问题或脉冲, 或者刚刚遭受了最近的一次心脏病发作或中风, 甲状腺机能亢进、糖尿病、炎症的食道(管口和胃之间)。

如果您有上述任何症状, 或者 12 岁以下的儿童吞下该产品, 请立即与当地医院的医生或急诊科联系

